

**HOLEX****Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215055 50/5   |
| GTIN          | 4045197750310 |
| Artikelklasse | 220           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

**Achtung:**

Ohne Powercard!

**Hinweis:**

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gesamtlänge $L_{ges}$       | 40 mm       |
| passende Wendeschneidplatte | SOMT 09T304 |
| Schneiden-Ø $D_c$           | 50 mm       |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Aufnahmebohrungs-Ø        | 22 mm                |
| Anzahl Schneiden Z        | 5                    |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Schaftausführung          | mit Bohrung          |
| Einstellwinkel κ          | 90 Grad              |
| Fräsverwendung            | Eckfräsen            |
| Innenkühlung              | ja                   |
| Produktart                | Eckfräser            |

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m | 211750 2,2 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil<br>9IP             | 674252 9IP |
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig  | 219810     |