

HOLEX**Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215055 63/6
GTIN	4045197750327
Artikelklasse	220

Beschreibung**Ausführung:**

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

Achtung:

Ohne Powercard!

Hinweis:

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung gedreht werden**.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Schneiden-Ø D _c	63 mm
Anzahl Schneiden Z	6

Wendeplattenschrauben-Set	219810 (9IP; 2,2 Nm)
passende Wendschneidplatte	SOMT 09T304
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219810
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP