

HOLEX**Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 80/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215055 80/6
GTIN	4045197750334
Artikelklasse	220

Beschreibung**Ausführung:**

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

Achtung:

Ohne Powercard!

Hinweis:

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung gedreht werden**.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Schneiden-Ø D _c	80 mm
Anzahl Schneiden Z	6
passende Wendeschneidplatte	SOMT 09T304
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219810
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP