

Garant**HiPer-Drill Schneideinsatz Form E, HB7530, Senk-Ø: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	231690 10
GTIN	4045197750884
Artikelklasse	21M

Beschreibung**Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Form E 180° Schneide mit 142° Zentrierspitze und Schutzfase 0,5 mm.

Verwendung:

Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN74, Blatt2 FormH, J und K, Ausführung mittel.

Für Schrauben nach DIN912, 6912 und 7984, ISO1207 (DIN84).

Hinweis:

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Schnittdaten gelten für Grundelement 5xD.

Technische Beschreibung

Senk-Ø	10 mm
passend für Ø Durchgangsloch	5,5 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M5
Serie	HiPer-Drill

Senkstufenwinkel	180 Grad
Sorte	HB7530
Produktart	Schneideinsatz zum Senken

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	75 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	40 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	geeignet	30 m/min	H
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
nass maximal	geeignet		