

Garant
RDHW 0501 MOT, HB7525, Typ: ST900


Bestelldaten

Bestellnummer	212181 ST900
GTIN	4045197761224
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 1,1$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,15 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 0501 MOTN

Typ: ST900

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 0501 MOTN
Typ	ST900
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7525
Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen