

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte RDHW 0702 MOT, für Kopier- und Planfräser,
HB7525, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	212211 ST900
GTIN	4045197761231
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,18 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 0702 MOTN

Typ: ST900

Technische Beschreibung

Typ	ST900
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 0702 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7525
Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	380 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	290 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		