

**Garant****RDHW 1003 MOT, HB7525, Typ: ST900**

## Bestelldaten

Bestellnummer	212241 ST900
GTIN	4045197761248
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,22 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHW 1003 MOTN

Typ: ST900

## Technische Beschreibung

Typ	ST900
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHW 1003 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7525
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,22 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen