

**Garant**
**VHM-Kopierfräser lang, Zylinderschaft, Ø D: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212590 10
GTIN	4045197761354
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert:  $\pm 0,015$  mm.

**Verwendung:**

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

**Vollhartmetall** – für große Bearbeitungstiefen und zur Vibrationsminimierung.

**Hinweis:**

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø  $D_w$  berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Ø $d_1$	8,8 mm
Schneiden-Ø $D_c$	10 mm
Auskraglänge $L_1$	35 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	120 mm
Wendep Plattenschraube	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø $D_s$ h6	10 mm
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Kopierfräsen

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	219874
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP