

Garant
VHM-Kopierfräser lang, Zylinderschaft, Ø D: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212590 16
GTIN	4045197761378
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Vollhartmetall – für große Bearbeitungstiefen und zur Vibrationsminimierung.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk- $\varnothing D_w$ berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden- $\varnothing D_c$	16 mm
Anzahl Schneiden Z	2
$\varnothing d_1$	14 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Auskräglänge L_1	40 mm
Wendepplattenschraube	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	140 mm
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Spannschraube	219872