

**Garant**
**VHM-Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, Ø D: 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212592 16
GTIN	4045197761477
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert:  $\pm 0,015$  mm.

**Verwendung:**

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

**Vollhartmetall** – für große Bearbeitungstiefen und zur Vibrationsminimierung.

**Hinweis:**

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø  $D_w$  berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Auskraglänge $L_1$	55 mm
Ø $d_1$	14 mm
Schneiden-Ø $D_c$	16 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	175 mm
Wendeplattenschraube	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Kopierfräsen

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	219872
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0