

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte Ø 8 mm, für Kopierfräser, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212705 ST1400
GTIN	4045197761507
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.**

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.**

**Verwendung:**

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub  $f_z$  in Stahl  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Sorte: HB7520

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Sorte	HB7520
Eckenradius	0,5 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	0,5 mm
Vorschub $f_z$ in Alu kurzspanend	0,15 mm

Vorschub $f_z$ in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen