

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte Ø 10 mm, für Kopierfräser, Typ: ALU

Bestelldaten

Bestellnummer	212711 ALU
GTIN	4045197761538
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm²: 0,2 mm

Sorte: HU7810

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Sorte	HU7810
Eckenradius	0,5 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	0,5 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,2 mm

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen