

Garant**Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 40 A = 300, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301137 22
GTIN	4045197761729
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
- Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	300 mm
Fräsdornlänge L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Aufnahme	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
	308615 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308620 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308650 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40

308740 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308635 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308802 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308795 40

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

308600 40

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm

309840 22

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40

308640 40