


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte Ø 10 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212749 ST1400
GTIN	4045197761859
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

- Radius-, Rundlaufgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.
- Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: $\pm 0,025$ mm.

Verwendung:

Torusplatten „Highfeed“ für höhere Vorschübe.

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Sorte: HB7530

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Sorte	HB7530
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,5 mm
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,4 mm

Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,4 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen