

Garant

Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, HSK-A 100 A = 200, Dorn-Ø d1: 27mm


Bestelldaten

Bestellnummer	306708 27
GTIN	4045197762009
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	200 mm
Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Ø D ₂	58 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 200
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
-----------------------------------	-----------