

**Kurzbohrfutter Form A, SK 30, Spannbereich: 0,5-13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Artikelklasse	33W

Beschreibung**Ausführung:**

Für Rechts- und Linkslauf.

Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW6
Spannbereich	0,5 - 13 mm
Außen-Ø D	50 mm
Auskraglänge A-Maß	111 mm
Aufnahme	SK 30
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 30 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

