



Kurzbohrfutter Form A, BT 30, Spannbereich: 0,5-13 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel**.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Rundlaufgenauigkeit: $\leq 30 \mu\text{m}$

Auskraglänge A-Maß: 96 mm

Außen-Ø D: 50 mm

Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425: SW 6

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	96 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 6
Spannbereich	0,5 - 13 mm
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	BT 30
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 30 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 4 mm	627481 4
6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Sechskant 4 mm	627425 4
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308780 30
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30