

Garant**Schrumpffutter, SK 30 kurz, Spann-Ø D1: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302225 3
GTIN	2050001838919
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	17 mm
Ø D ₂	10 mm
Spann-Ø D ₁	3 mm
Aufnahme	SK 30 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 16/3 mm	302410 16/3
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30