

**Garant****Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-Ø D1: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307533 3
GTIN	4045197761194
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich.**
- **Schäfte hartüberdreht.**
- **Verwendung von Reduzierhülsen möglich.**

**Vorteil:**

- **Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften.**
- **Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.**

**Verwendung:**

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.

**Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.**

Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

**Lieferumfang:**

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

**Sonderzubehör:**

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302165.

**Technische Beschreibung**

L <sub>2</sub>	73 mm
----------------	-------

Außen-Ø D	50 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Ø D <sub>3</sub>	16,7 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter