

**Garant**
**Schlankes Hydrodehnspannfutter, BT 40 A = 120, Spann-Ø D1: 4mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303465 4      |
| GTIN          | 4045197762313 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Extrem schlanke Bauform (3°-Kontur).
- Ideale Dämpfungseigenschaften.
- Axiale Längenverstellung möglich.
- Schäfte hartüberdreht.

**Verwendung:**

- Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
- Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

**Lieferumfang:**

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

**Technische Beschreibung**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Spann-Ø D <sub>1</sub> | 4 mm    |
| Ø D <sub>2</sub>       | 10 mm   |
| Ø D <sub>3</sub>       | 17,5 mm |
| L <sub>2</sub>         | 71 mm   |
| Auskräglänge A-Maß     | 120 mm  |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D                | 49,5 mm                           |
| Aufnahme                 | BT 40 A = 120                     |
| Aufnahme-Norm            | JIS B6339                         |
| Aufnahme-Norm            | ISO 7388-2                        |
| Form                     | AD                                |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Hydrodehn-Spannfutter             |

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308785 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308760 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40        | 308801 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40                         | 308802 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308765 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308790 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308795 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40                         | 308830 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40                         | 308806 40 |