

Garant**Schlankes Hydrodehnspannfutter, BT 40 A = 120, Spann-Ø D1: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303465 12
GTIN	4045197762368
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Extrem schlanke Bauform (3°-Kontur).**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften.**
- **Axiale Längenverstellung möglich.**
- **Schäfte hartüberdreht.**

Verwendung:

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.**
- **Zum Bohren, Reiben und Fräsen.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.**

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	25,8 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	18 mm
Außen-Ø D	49,5 mm

Spann-Ø D ₁	12 mm
Aufnahme	BT 40 A = 120
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung Spann-Ø D1 5 mm	302135 5
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet Spann-Ø D1 3 mm	302140 3
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet Spann-Ø D1 4 mm	302140 4
Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet Spann-Ø D1 5 mm	302140 5
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 8 mm	302140 8
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 4 mm	302135 4
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 3 mm	302135 3
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 6 mm	302135 6
Geschlitzte Reduzierhülseabgedichtet Spann-Ø D1 6 mm	302140 6
Geschlitzte Reduzierhülsemit Kühlung Spann-Ø D1 8 mm	302135 8
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40