

**Garant**

**Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 120, Dorn-Ø d1: 22mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	301035 22
GTIN	4045197762863
Artikelklasse	31A

## Beschreibung

### Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Kurze Ausladung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

## Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Außen-Ø D	48 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm

Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	19 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Aufnahme	SK 40 A = 120
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

## Zubehör

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm	309860 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
	308620 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40

308740 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40

308605 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40

308820 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308765 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308625 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40

308700 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308801 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308790 40

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm

309840 22

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M

308670 40M

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

308600 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308615 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308610 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40

308830 40

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40

308640 40