

**Garant****Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273910 16
GTIN	4045197762979
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **rechte Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **linke Platten**.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	125 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20,2 mm
Freilänge	1,2 mm
Schaftgröße	16 mm
Wendeplattenschraube	279815 13
Kopflänge L <sub>1</sub>	21,4 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Klemmschraube Typ 13	279815 13
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500