

Garant**Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273910 20
GTIN	4045197762986
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **rechte Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **linke Platten**.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	25,2 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L ₁	21,4 mm
Wendeplattenschraube	279815 13
Schaftgröße	20 mm
Freilänge	1,2 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Klemmschraube Typ 13	279815 13
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500