

**Garant****Stechdrehhalter, links, Schaftgröße: 25mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273911 25     |
| GTIN          | 4045197763129 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung****Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **rechte Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **linke Platten**.

**Technische Beschreibung**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 21,4 mm         |
| Schaftgröße                    | 25 mm           |
| Wendeplattenschraube           | 279815 13       |
| Gesamtlänge L                  | 150 mm          |
| Freilänge                      | 1,2 mm          |
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 30,2 mm         |
| Einsatzart                     | links           |
| Innenkühlung                   | nein            |
| axiales Stechen möglich        | nein            |
| Produktart                     | Klemmdrehhalter |

**Zubehör**

|  |             |
|--|-------------|
| Klemmschraube Typ 13   | 279815 13   |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15   | 674248 TX15 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500<br>cN·m | 659957 500  |