

**Garant****Bohrstange, rechts, Schaft-Ø DS: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273914 25
GTIN	4045197763136
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **linke Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **rechte Platten**.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	250 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	30,5 mm
Plattenhöhe L <sub>2</sub>	11,5 mm
Wendeplattenschraube	279815 13
Mittenversatz L <sub>3</sub>	17,5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

Klemmschraube Typ 13	279815 13
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
	659957 500

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

---