

Garant**Bohrstange, rechts, Schaft-Ø DS: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273914 32
GTIN	4045197763143
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **linke Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **rechte Platten**.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	279815 13
Mittenversatz L ₃	23 mm
Plattenhöhe L ₂	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Klemmschraube Typ 13	279815 13

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500