

Garant**Bohrstange, links, Schaft-Ø DS: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273915 25
GTIN	4045197763167
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **linke Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **rechte Platten**.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	30,5 mm
Wendeplattenschraube	279815 13
Plattenhöhe L_2	11,5 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Mittenversatz L_3	17,5 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Klemmschraube Typ 13	279815 13
	659957 500

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m
