

**Garant****Bohrstange, links, Schaft-Ø DS: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273915 32
GTIN	4045197763174
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Hinweis:**

Für **rechte Halter** verwenden Sie **linke Platten**, für **linke Halter** verwenden Sie **rechte Platten**.

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	40 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Plattenhöhe $L_2$	15 mm
Wendeplattenschraube	279815 13
Mittenversatz $L_3$	23 mm
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

**Zubehör**

Klemmschraube Typ 13	279815 13
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

---

659957 500