

Bohrstange, links, Schaft-Ø DS: 32mm



Bestelldaten

| Bestellnummer | 273915 32 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4045197763174 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung

Hinweis:

Für rechte Halter verwenden Sie linke Platten, für linke Halter verwenden Sie rechte Platten.

Technische Beschreibung

| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 40 mm |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Gesamtlänge L | 250 mm |
| Plattenhöhe L ₂ | 15 mm |
| Wendeplattenschraube | 279815 13 |
| Mittenversatz L ₃ | 23 mm |
| Schaft-Ø D _s | 32 mm |
| Anwendungsbereich | Radiales Innen-Einstechen |
| Einsatzart | links |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| Klemmschraube Typ 13 | 279815 13 |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m

659957 500