

Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 mittel, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 306541 22 |
| GTIN | 4045197763549 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| Auskraglänge A-Maß | 75 mm |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 |
| Fräsdornlänge L ₄ | 19 mm |
| Außen-Ø D | 48 mm |

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| passender Spezi­alschlüssel Nr. 309840 | 22 |
| Dorn-Ø d ₁ | 22 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 22 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 mittel |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-3 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Kühlkanalbohrung | nicht verschleißbar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Messerkopfaufnahme |

Zubehör

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm | 309860 22 |
| Spezi­alschlüssel für Dorn-Ø 22 mm | 309840 22 |