

Garant**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 mittel, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306541 27
GTIN	4045197763556
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Außen-Ø D	60 mm

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	HSK-A 63 mittel
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm	309860 27
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27