

Garant**Schrumpffutter Form AD, BT 30 kurz, Spann-Ø D1: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303405 3
GTIN	4045197763587
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	12 mm
Spann-Ø D ₁	3 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	17 mm
Aufnahme	BT 30 kurz
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 30	354225 30
Unterbauschränk	354290
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1