

Garant**Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrungen, PSC 63 kurz, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308506 8
GTIN	4045197763815
Artikelklasse	31C

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

Hinweis:

Passende Reduktion von PSC 63 auf PSC 40 oder PSC 50 Nr. 318892.

Passende Reduzierhülse von SK 40 bzw. HSK 63 auf PSC32, PSC 40 oder PSC 50 auf Anfrage.

Passende Reduzierhülse von SK 50 bzw. HSK 100 auf PSC 63 oder PSC 80 auf Anfrage.

Passende Verlängerungen unter Nr. 318894, Nr. 318895 und Nr. 318896.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	55 mm
Spann-Ø D ₁	8 mm
Außen-Ø D	28 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Verlängerung PSC-63 / PSC-63 A-Maß 60 mm	318896 60
Verlängerung PSC-63 / PSC-63 A-Maß 100 mm	318896 100