

**ER-Spannzange, ER 11, Nenn-Spann-Ø d: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308918 2
GTIN	4045197763761
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

**Hinweis:**

Die Spann-Ø-Überbrückung ist jeweils bis 0,5 mm kleiner.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	2 mm
Aufnahme	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4008E
Außen-Ø D	11,3 mm
Gesamtlänge L	18 mm
Produktart	Spannzange

