

**ER-Spannzange, ER 11, Nenn-Spann-Ø d: 7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	3089187
GTIN	4045197764010
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-Ø-Überbrückung ist jeweils bis 0,5 mm kleiner.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	7 mm
Aufnahme	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4008E
Außen-Ø D	11,3 mm
Gesamtlänge L	18 mm
Produktart	Spannzange

