

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 190624 HB7020 Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SR  
Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U
Spanbrecher	SR
Sorte	HB7020
Schnitttiefe $a_p$	2 - 10 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Eckenradius	2,4 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen