

JEPSON POWER**HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 355×25,4 mm, für dünnwandiges Material,
Anzahl Zähne: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	078237 60
GTIN	4260052460160
Artikelklasse	07E

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.

- **Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.**
- **Sehr hohe Standzeiten.**
- **Hohe Schnittqualitäten.**
- **5× Nachschärfen möglich.**
- **Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).**

Hinweis:

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Zähne	60
Zähnezahl optimiert für	Materialstärke 4 – 5 mm, Gitter, Alu
Schnittbreite B	2,2 mm
passend für	078231 Gr. 9435

geeignet für Material

für dünnwandiges Material

Produktart

Kreissägeblatt