

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 150616, für Grobzerspanung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMM 150616 HB7020 Eckenradius: 1,6 mm  
Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SR  
Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SR
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Eckenradius	1,6 mm
Sorte	HB7020

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	2 - 12 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 150616
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen