

Garant**Stufenbohrer HSS-E, unbeschichtet, Schneiden-Ø: 4-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	118320 4-20
GTIN	4045197764362
Artikelklasse	11C

Beschreibung**Ausführung:**

Mit zylindrischem Anbohrer, Ø-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

Verwendung:

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

Technische Beschreibung

Stufenhöhe	4 mm
Gesamtlänge	70 mm
Schaft-Ø	9 mm
Bohrstufen steigend um	2 mm
Schneiden-Ø D _c	4 - 20 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		