



Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290000 12
GTIN	4030741659645
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Click-Pin: Für schnelles und sicheres Wechseln des Rändelrades.

Technische Beschreibung

Arbeitsbereich	3 - 50 mm
Schaft Breite	12 mm
Schaft Höhe	12 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	4 mm
für Rändel-Ø d ₁	10 mm
für Rändel-Ø d ₁	15 mm
Laufstift	299910 1
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°

für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

HM-LaufstiftHM Typ 1	299910 1
----------------------	----------