



Rändelformwerkzeug links, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290001 16 |
| GTIN | 4030741659683 |
| Artikelklasse | 29H |

Beschreibung

Ausführung:

Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Click-Pin: Für schnelles und sicheres Wechseln des Rändelrades.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Schaft Breite | 16 mm |
| für Rändelbohrungs- \varnothing d_2 | 4 mm |
| für Rändelbreite b | 4 mm |
| für Rändel- \varnothing d_1 | 10 mm |
| für Rändel- \varnothing d_1 | 15 mm |
| Laufstift | 299910 2 |
| Schaft Höhe | 16 mm |
| Arbeitsbereich | 3 - 50 mm |
| für Rändelprofil | RAA 1×AA |
| für Rändelprofil | RBL 1×BR |
| für Rändelprofil | RBR 1×BL |
| für Rändelprofil | RGV30° 1×GE30° |

| | |
|------------------|----------------|
| für Rändelprofil | RGE30° 1×GV30° |
| Produktart | Rändelwerkzeug |

Zubehör

| | |
|----------------------|----------|
| HM-LaufstiftHM Typ 1 | 299910 1 |
|----------------------|----------|