



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290004 20
GTIN	4030741317507
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Click-Pin: Für schnelles und sicheres Wechseln des Rändelrades.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Technische Beschreibung

für Rändel-Ø d ₁	20 mm
für Rändel-Ø d ₁	25 mm
Laufstift	299910 4
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
für Rändelbreite b	8 mm
Schaft Höhe	20 mm
Arbeitsbereich	8 - 200 mm
Schaft Breite	20 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR

für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

HM-LaufstiftHM Typ 4	299910 4
----------------------	----------