



## Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 25mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290004 25     |
| GTIN          | 4030741317514 |
| Artikelklasse | 29H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

**Click-Pin:** Für schnelles und sicheres Wechseln des Rändelrades.

**Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.**

### Technische Beschreibung

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Schaft Breite                       | 20 mm            |
| für Rändel-Ø d <sub>1</sub>         | 20 mm            |
| für Rändel-Ø d <sub>1</sub>         | 25 mm            |
| Arbeitsbereich                      | 8 - 200 mm       |
| für Rändelbreite b                  | 8 mm             |
| Schaft Höhe                         | 20 mm            |
| für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub> | 6 mm             |
| Laufstift                           | 299910 4         |
| Schneidrichtung                     | links und rechts |
| für Rändelprofil                    | RAA 1×AA         |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| für Rändelprofil | RBL 1×BR       |
| für Rändelprofil | RBR 1×BL       |
| für Rändelprofil | RGV30° 1×GE30° |
| für Rändelprofil | RGE30° 1×GV30° |
| Produktart       | Rändelwerkzeug |

---

## Zubehör

|                      |          |
|----------------------|----------|
| HM-LaufstiftHM Typ 4 | 299910 4 |
|----------------------|----------|