



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290010 12
GTIN	4030741657849
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Technische Beschreibung

Schaft Höhe	12 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d ₂	4 mm
Arbeitsbereich	3 - 25 mm
Laufstift	299910 5
für Rändel- \varnothing d ₁	10 mm
Schaft Breite	12 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°

für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

HM-LaufstiftHM Typ 5	299910 5
----------------------	----------