



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290010 16
GTIN	4030741324437
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Technische Beschreibung

Arbeitsbereich	6 - 60 mm
Laufstift	299910 6
Schaft Breite	16 mm
Schaft Höhe	16 mm
für Rändelbohrungs- \varnothing d_2	4 mm
für Rändelbreite b	6 mm
für Rändel- \varnothing d_1	15 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°

für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

HM-LaufstiftHM Typ 6	299910 6
----------------------	----------