



## Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290020 20
GTIN	4030741458408
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

#### Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

- Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.
- Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhe.
- Erweiterung des Arbeitsbereichs durch Drehen der Rändelträger möglich.
- Austausch der Backen (Backensatz auf Anfrage) für Rändelungen bis zum Bund möglich.

#### Hinweis:

Bei Verwendung von Rändelrad-Ø 25 mm erweitert sich der Arbeitsbereich auf 0 mm – 65 mm.

### Technische Beschreibung

Arbeitsbereich	3,5 - 65 mm
für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Laufstift	299910 8
Schaft Höhe	20 mm
für Rändelbreite b	8 mm
für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	20 mm

für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Schaft Breite	20 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RBR 2×BL
Produktart	Rändelwerkzeug