



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290035 16
GTIN	4030741007880
Artikelklasse	29I

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

für Rändelprofil: RGE30° 1×GV30°

für Rändel-Ø d₁: 20 mm

für Rändelbreite b: 8 mm

für Rändelbohrungs-Ø d₂: 6 mm

Arbeitsbereich: 15 - 200 mm

Laufstift: 299911 1

Technische Beschreibung

Laufstift	299911 1
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
für Rändelbreite b	8 mm
Arbeitsbereich	15 - 200 mm
für Rändel-Ø d ₁	20 mm
Schaft Höhe	16 mm
Schaft Breite	16 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA

für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

HSS-Laufstift	290300
HSS-Laufstift HSS Typ 1	299911 1
ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ SET	290050 SET