



Rändelformwerkzeug-Set, Schaftgröße: 12mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290025 12 |
| GTIN | 4030741656767 |
| Artikelklasse | 29H |

Beschreibung

Inhalt:

- je 1 St. Rändelformwerkzeug Nr. 290000 und Nr. 290010: Gr. 12
- je 2 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- je 1 St. Rändelrad Nr. 290176 und Nr. 290181: Gr. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
- je 1 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|------------------|
| Schneidrichtung | links und rechts |
| für Rändelprofil | RAA 1×AA |
| für Rändelprofil | RBL 1×BR |
| für Rändelprofil | RBR 1×BL |
| für Rändelprofil | RGV30° 1×GE30° |
| für Rändelprofil | RGE30° 1×GV30° |
| für Rändelprofil | RAA 2×AA |
| für Rändelprofil | RBL 2×BR |

| | |
|------------------|-----------------|
| für Rändelprofil | RBR 2×BL |
| für Rändelprofil | RGE30° BL/BR30° |
| für Rändelprofil | RGE45° BL/BR45° |
| Produktart | Rändelwerkzeug |

Zubehör

| | |
|---|-----------------|
| Rändelformwerkzeugrechts Schaftgröße 10 mm | 290000 10 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,8 mm | 290176 10X4/0,8 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,8 mm | 290181 10X4/0,8 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,5 mm | 290176 10X4/0,5 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,6 mm | 290176 10X4/0,6 |
| Rändelformwerkzeugrechts Schaftgröße 12 mm | 290000 12 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,5 mm | 290181 10X4/0,5 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,8 mm | 290161 10X4/0,8 |
| Rändelformwerkzeuguniversal Schaftgröße 10 mm | 290010 10 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,6 mm | 290161 10X4/0,6 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,5 mm | 290161 10X4/0,5 |
| Rändelformwerkzeuguniversal Schaftgröße 12 mm | 290010 12 |
| Rändelformwerkzeuglinks Schaftgröße 10 mm | 290001 10 |
| Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 10X4/0,6 mm | 290181 10X4/0,6 |