



Rändelformwerkzeug-Set, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290025 16
GTIN	4030741656842
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Inhalt:

je 1 St. Rändelformwerkzeug Nr. 290000 und Nr. 290010: Gr. 16

je 3 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

je 1 St. Rändelrad Nr. 290176 und Nr. 290181: Gr. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Technische Beschreibung

Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RBR 2×BL

für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,8 mm	290161 15X4/0,8
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,8 mm	290181 15X4/0,8
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,6 mm	290161 15X4/0,6
Rändelformwerkzeuguniversal Schaftgröße 16 mm	290010 16
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,5 mm	290161 15X4/0,5
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,8 mm	290176 15X4/0,8
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,6 mm	290176 15X4/0,6
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,6 mm	290181 15X4/0,6
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,5 mm	290181 15X4/0,5
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,5 mm	290176 15X4/0,5
Rändelformwerkzeugrechts Schaftgröße 16 mm	290000 16